

4KS-Möbelzylinder | ASS24



Produktbeschreibung

Der 4KS-Möbelzylinder ASS24 ist für den Einsatz in Büromöbeln, die für JuNie®-ASS-Schlösser vorbereitet wurden, geeignet. Der Zylinder braucht ein Lochbild größer 24 mm. Die Befestigung erfolgt mittels Adapter im Schloss. Einsatzbeispiele sind Drehstangenschlösser und Riegelschlösser.

Technische Information

Zylinderlänge außen A in mm	30
Oberfläche	NI – Nickel MP – Messing poliert lackiert NP – Nickel poliert NPV – Nickel voll poliert MS – Messing MPV – Messing voll poliert lackiert ML – Messing lackiert CR – Chrom CP – Chrom poliert CPV – Chrom voll poliert PS – patiniert schwarz PB – patiniert braun
Optionen Nutzungsmerkmale	TXT – kundenspezifischer Text
Zubehör	Spray FinLube
Sicherheitsmerkmale	Schließberechtigungsabfrage in mind. 18 Abfragepositionen (Berechtigungspositionen) 12 ungedröhte, linear gesteuerte Sperrstifte Sicherheitselemente aus Hartmetall oder gehärtetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen
Technische Einbausituation	Zum Einbau in JuNie®-ASS-Möbelschlösser
Lieferumfang	Möbelzylinder inkl. Rosette und Adapter und Schließnase für ASS
Produktcode	M.4KS.MZ.ASS24.[Zylinderlänge außen A in mm].[Oberfläche]
Beispiel	4KS-Möbelzylinder für Junie Schloss Oberfläche vernickelt: M.4KS.MZ.ASS24.30.NI

Maßzeichnung

